

## 1. DESCRIPCIÓN GENERAL



- Colocar los audífonos en el oído asegurándose de colocar la marca correctamente.  
Oído derecho: R  
Oído izquierdo: L

## ESPECIFICACIONES

Impedancia: 32  $\Omega$   
Respuesta de frecuencia: 20 - 20,000 Hz  
Sensibilidad: 102 dB  
Diámetro de bocina: 10mm  $\varnothing$   
Conector: 3,5 mm  
Largo del cable: 1,20 m

## 2. FUNCIONAMIENTO



- Bajar el volumen del dispositivo donde se conectarán los audífonos.
- Conectar el plug 3,5 mm al dispositivo.
- Regular posteriormente el volumen deseado.



## 3. PRECAUCIONES



Utilizar los audífonos a un nivel moderado para evitar lesiones acústicas.



Mantener los audífonos en un ambiente fresco, fuera de altas temperaturas y humedad.



Contiene piezas pequeñas, mantener fuera del alcance de los niños.