

# MITZU®

AUDÍFONOS BLUETOOTH®



**MODELO: MH-8097WH**



Debido a actualizaciones puede existir diferencia dentro del manual, por lo tanto favor de consultar nuestra página web: <https://www.mitsu.com> para obtener la última versión

**Las imágenes son representativas, los colores y el diseño pueden variar**

Leer completo el manual antes de usar este producto por primera vez

## BIENVENIDOS

Gracias por adquirir el nuevo producto MITZU®, estamos seguros que te encontrarás muy satisfecho con la compra

### El empaque contiene

1



2



1. Audífonos (1 pieza)

2. Cable cargador micro USB -USB (1 pieza)

## ARMADO



USO




## CARGAR LA BATERÍA

NOTA: antes de usar, verificar que los audífonos estén completamente cargados



1. Insertar el cable micro USB al puerto y a una fuente de energía
2. La luz roja encenderá mientras se esté cargando, cuando esté cargado completamente se apagará
3. Dejar cargar durante 2 horas

## BLUETOOTH®



1. Oprimir el botón ON/OFF, la luz LED encenderá en rojo y azul alternativamente
2. Ir al Bluetooth® del celular y buscar MH-8097 para conectar. Una vez enlazados se escuchará "CONNECTED" y la luz LED encenderá en azul

## BOTÓN MULTIFUNCIÓN



MULTIFUNCIÓN



Debajo del aricular se encontrará el botón de encendido, presionar una vez para encender, presionar nuevamente para apagar



☎ x1

▶|| 3s

◀ x2



▶|| x1

▶▶ x1

◀◀ x1



- Al entrar una llamada presionar una vez para contestar y volver a presionar para colgar
- Presionar doble vez para remarcar a la última llamada entrante ó al último número sin contestar
- Presionar por 3 segundos para rechazar llamada



- Presionar una vez para reproducir la canción y presionar una segunda vez para pausar
- Mientras se esté reproduciendo una canción presionar una vez el botón derecho para ir a la siguiente canción y una vez el botón izquierdo para ir a la canción anterior
- Para subir el volumen mantener presionado el botón derecho o el botón izquierdo para bajar

## ESPECIFICACIONES

**Alimentación:** 3,7 V 160 mAh (Batería recargable)

**Recarga:** 5 Vcc (Puerto USB)

**Diámetro de la bocina:** Ø 40 mm

**Respuesta de frecuencia:** 20 Hz - 20 kHz

**Sensibilidad:** 106 dB ± 3 dB

**Impedancia:** 32 Ω

**Version Bluetooth®:** 5.0

**Soporta:** HFP / HSP / A2DP / AVRCP

**Rango de frecuencia:** 2,4 GHz

**Rango de alcance:** hasta 10 metros probado en una línea sin obstrucciones, bajo condiciones óptimas

Nivel de volumen	Duración de batería
25% volumen	4,5 horas
50% volumen	4 horas
100% volumen	3 horas

## IMPORTANTE

-  Evitar poner los audífonos cerca del agua para no dañar el sonido del equipo
-  No intentar abrir el equipo, puede ocasionar un mal funcionamiento y se anulará la garantía
-  El funcionamiento se verá afectado en un ambiente magnético
-  No exponer a temperaturas inferiores a -10 °C o superior a 50 °C
-  Por seguridad no usar auriculares en entornos peligrosos, mientras se conduce o realizan actividades que requieren de atención



Se recomienda cargar los audífonos cada 3 meses en su totalidad ya que de no hacerlo la carga de los audífonos puede perderse por completo

Si cuenta con Bluetooth®: Para su uso en México, la operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y
  - (2) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia incluyendo la que pueda causar su operación no deseada\*
- Conservar el empaque para hacer válida esta garantía

## PÓLIZA DE GARANTÍA

**PRODUCTO:** AUDÍFONO BLUETOOTH®  
**MODELO:** MH-8097WH  
**MARCA:** MITZU®

El producto que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por: **QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.**

### CONDICIONES:

1. Para hacer efectiva esta garantía, usted debe presentar la póliza de garantía debidamente llenada y sellada por la tienda o unidad vendedora, o la factura o el recibo o comprobante, junto con el producto en el **CENTRO DE SERVICIO** o en el lugar donde fue adquirido.
2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.
3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red de servicio corren sin ningún cargo para el consumidor.
4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; transcurrido este término **QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.** procederá a efectuar el cambio por un producto nuevo o equivalente.
5. Se pueden adquirir refacciones, partes, componentes, consumibles y accesorios, en el **CENTRO DE SERVICIO** indicado en la parte final de esta póliza de garantía.

### ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el producto adquirido.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a **QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.**

En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde adquirió el producto.

**IMPORTADOR:** **QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.** Puerto Ángel No. 126, Col. Ampliación Casas Alemán, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07580, Ciudad de México R.F.C.: QTO08061LR2

**CENTRO DE SERVICIO:** Quality Tools Pelicano No. 79, Col. Granjas Modernas, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07460, Ciudad de México Tel: 5118 4950 Ext: 1246

### DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre: \_\_\_\_\_  
Domicilio: \_\_\_\_\_  
Producto: \_\_\_\_\_  
Fecha de compra: \_\_\_\_\_

SELLO DE LA TIENDA

